


カトラリーBOX


■ 特徴 / 仕様

- ・元禄箸箱 (小) (大) (スリム) の3タイプ。
- ・UVC/LED2 個で強力除菌。
- ・乾電池仕様でケーブルがすっきり。
- ・蓋の開閉による ON/OFF 機能。
- ・15 分 OFF タイマー機能。
- ・電池残量表示機能。



■ 使用方法


- ① 電池ボックスの鍵穴にボックス鍵を差込み蓋を開け、乾電池を入れて下さい。
※乾電池は+を間違えないようご注意ください。(単1形×4本〈別売〉)
 - ② 主電源を ON にして下さい。
※紫外線流出防止機能により、この時点では点灯しません。【ご注意ください。】
 - ③ 蓋を開け、閉めたら LED 点灯 (除菌スタートします)。
※除菌中は動作表示ランプ (赤 LED) が点灯します。
 - ④ 蓋を開けたら LED 消灯。(開閉の度に ON/OFF 連動)
※15 分蓋を開けなかったら自動消灯されます。
- 【注意】
- 使用後は電源を OFF にし、長期間使用しない時は必ず電池を抜いて下さい。
- 【電池交換について】
- 動作表示ランプ (赤 LED) が点滅したら電池交換のサインです。



確かなエビデンス

細菌を 99.9% 除菌の効果を証明

★SGS 試験結果に基づく No.GZF21-002341-01



Test organism(s)	Escherichia coli 8099		
	Repeat 1	Repeat 2	Repeat 3
Concentration of bacteria(cfu/mL)	4.6x10 ⁸	4.7x10 ⁸	4.5x10 ⁸
Average survival bacteria from control sample (cfu/piece)	2.1x10 ⁶	2.0x10 ⁶	2.0x10 ⁶
Average survival bacteria from sample (cfu/piece)	9.3x10 ⁰	7.5x10 ⁰	9.3x10 ⁰
Killing log value	5.35	5.42	5.33
*Killing rate (%)	>99.99	>99.99	>99.99

(SGS は、世界最大規模の検査・検証・試験および認証を行う企業。)

■ 使用上の注意

- ・UV-C光線は皮膚や目に炎症を起こすことがありますので、直接当てないでください。
- ・UV-C光線を直射しないでください。
- ・除菌中はUV-Cに手を触れないでください。
- ・この商品は医療品・医薬機器等ではございません。

■ 製品仕様

- ・電池BOX : 約 W105×D78×H84mm
- ・LED装置 : 約 W188×D62×H7mm
- ・重量 : 約 173g (箸箱・乾電池含まず)
- ・材質 : プラスチック、他
- ・電源 : 単1乾電池 4本
- ・定格入力 : 6.0V
- ・定格電力 : 2.0W
- ・作動温度 : 常温
- ・UV 波長 : 250~260nm(UV-C)

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。